

★ لبه ابزارخورده




گاز صفحه ای کد Gi132 - S

Security Tempered Glass hob (شیشه تمپر)

880X510 : ابعاد بیرونی (اندازه)

Pan support (چدنی) گرد با پوشش لعاب

802X470 : اندازه برش صفحه روی کابینت



الگوی برش را در جایی قرار دهید
که پس از نصب بیرونی ترین قسمت گاز صفحه ای
از لبه کابینت ۳۵ میلیمتر فاصله داشته باشد.

برش صفحه روی کابینت



ISO 9001-2015
IMQ



SABAF
We focus for technology and safety.