

★ لبه ابزارخورده




## گاز صفحه ای کد S - Gi137

Security Tempered Glass hob (شیشه تمپر)

880X510: ابعاد بیرونی (اندازه)

Pan support (چهار گوش) با پوشش لعابدار

860X490: اندازه برش صفحه روی کابینت



الگوی برش را در جایی قرار دهید که پس از نصب بیرونی ترین قسمت گاز صفحه ای از لبه کابینت ۳۵ میلیمتر فاصله داشته باشد.

برش صفحه روی کابینت



ISO 9001-2015  
IMQ



SABAF  
We focus on technology and safety.